

ALPHA

3478UFP200P63

EAN 4031582394924

Номер замовлення 00000854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	250 kg
Статичний Вантажопідйомність	700 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	240 mm
Загальна ширина	115 mm
Загальна вага	2,319 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	46 mm
Ширина тіла	46 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна А

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	140 mm
Ширина тарілки	115 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ALPHA

3478UFP200P63

EAN 4031582394924

Номер замовлення 00000854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

