

# KAPPA LOAD

9652FTP160P63 CL67

EAN 4031582314717

Bestelnummer 00830393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
---------------	-----------

Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
-----------------	-----------

Verloop	● ● ● ● ○
---------	-----------

Corrosieweerstand	● ● ● ● ○
-------------------	-----------

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	750 kg
Statisch Draagvermogen	1500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	205 mm
Totale breedte	116 mm
Totaal gewicht	6,281 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

## VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Precisie kogellager
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	58 mm
Zwenk radius	140 mm
Uitzwenking	280 mm
	✓
Diameter koepel	111 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# KAPPA LOAD

9652FTP160P63 CL67

EAN 4031582314717  
Bestelnummer 00830393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

