

ZETA REVERSE

468SITP200P63 soft cv

EAN 4031582398397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta reverse
Type	Wielen met veerbelaste Richtingsslot
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	700 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	560 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	3,69 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	155 mm
Draaicirkel	310 mm
Diameter koepel	96 mm

WIEL

Tread profile	convex
Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ZETA REVERSE

468SITP200P63 soft cv

EAN 4031582398397

Bestelnummer 00860898

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

