

## AGILA

2477DIK150R07-Ø24-27

EAN 4031582326178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Agila                          |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                         |
| Statický Nosnost            | 200 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                          |
| Celková výška               | 188 mm                         |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Ocelový plech            |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko            | Kuželové ložisko         |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrém    |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A              |

## UCHYCENÍ

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Materiál       | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice   | Široký                 |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody      |
| Offset         | 36 mm                  |
| Radius otočení | 131 mm                 |
| Otočné rušení  | 262 mm                 |

## MONTÁŽ

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ montáže          | Syntetický expandér, kulatý                                |
| Expandér (minimální) | 24 mm                                                      |
| Expandér (maximální) | 27 mm                                                      |
| Rada                 | Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky. |

# AGILA

2477DIK150R07-Ø24-27

EAN 4031582326178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

