

GALEA

5070PJP100R05-22X40

EAN 4031582308808

Numéro de commande 00073833



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Galea |
| Type | Roulette pivotante |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 139 mm |
| Poids global | 0,605 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 30 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme Chape | Fermé |
| Pivot | Deux courses de billes |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 90 mm |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm |

RACCORD

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil | 22 mm |
| Longueur Œil | 40 mm |

GALEA

5070PJP100R05-22X40

EAN 4031582308808

Numéro de commande 00073833



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

