



L'image peut différer du produit d'origine

#### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

#### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                              |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 110 kg                             |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 220 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 143 mm                             |
| Largeur totale                  | 82 mm                              |
| Poids global                    | 0.94 kg                            |

#### CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                       |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape          |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Gris argent (RAL7001)           |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 109 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 218 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                           |

#### ROUE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps          | Polyamide                       |
| Bandage                    | Polyuréthane, Injecté           |
| Roulement                  | Roulement à billes de précision |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Couleur Roue               | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Pare-fils                  | Avec protège-filet              |
| Diamètre                   | 125 mm                          |
| Largeur du Bandage         | 20 mm                           |
| Largeur du corps           | 20 mm                           |
| Dureté du Bandage (A)      | 92 Shore A                      |

#### RACCORD

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil    | 22 mm                   |
| Longueur Œil    | 40 mm                   |

