

## GALEA STAINLESS

5087YGM125R05-22X40

EAN 4031582355857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●●

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Galea stainless                      |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | ✓                                    |
| Aço inoxidável                    | ✓                                    |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 162 mm                               |

## RODA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Material do centro da roda | Polipropileno, eletro-condutivo          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento liso, aço inoxidável           |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                            |
| Diâmetro                   | 125 mm                                   |
| Largura do Piso            | 30 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                               |

## SUPORTE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Material                | Poliamida  |
| Em Forma de Garfo       | Fechado  |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Offset                  | 40 mm  |
| Interferência giratória | 205 mm   |

## ENCAIXE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Tipo de fixação     | Espiga sólida, redonda |
| Diâmetro do Furo    | 22 mm                  |
| Comprimento do Furo | 40 mm                  |

# GALEA STAINLESS

5087YGM125R05-22X40

EAN 4031582355857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

