

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 내마모성 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|-----------------|
| 제품명 | Maxtech |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 75 kg |
| 적재 용량 정적 | 150 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 전체 체중 | 0.4 kg |

휠

| | |
|------------|---------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| | 부드러운 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, Foamed |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 휠 색상 | 블랙 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 175 mm |
| 트레드 폭 | 30 mm |
| 차축 홀 직경 | 8 mm |
| 허브 길이 | 60 mm |
| 차체 너비 | 30 mm |
| 트레드의 경도(A) | 70 Shore A |

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

