

# INTEGRAL

2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582300215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Integral                                                         |
| Тип                                | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка |
| Стандартен                         | EN12531 – Легло за болнични заведения                            |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 150 kg                                                           |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 150 kg                                                           |
| Електропроводим                    | Не                                                               |
| Неръждаемост                       | Не                                                               |
| Статичен Товароносимост            | 450 kg                                                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -25 °C                                                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                                                            |
| Обща височина                      | 229 mm                                                           |
| Обща ширина                        | 70 mm                                                            |
| Общо тегло                         | 1.61 kg                                                          |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd                                |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица                | Затворен              |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 60 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 160 mm                |
| Интерференция при завъртане | 320 mm                |
| Диаметър на купол           | 70 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                                  |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано                  |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
| Цвят Резба            | Сива шистичка (RAL7015)                   |
| Цвят на Колело        | Сива шистичка (RAL7015)                   |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка                         |
| Диаметър              | 200 mm                                    |
| Ширина на Резба       | 35 mm                                     |
| Ширина на тялото      | 35 mm                                     |
| Твърдост на Резба (D) | 59 Бръснач D                              |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга                        | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия                                            |
| Диаметър на Болт                      | 32 mm                                                                                                  |
| Дължина на Болт                       | 51 mm                                                                                                  |
| Позиция на резбата на Болт            | 7 mm                                                                                                   |
| Количество отвори за монтаж на 4 Болт |                                                                                                        |
| Намек                                 | Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |



IF  
награда  
за  
Дизайн



Награда  
за  
Дизайн  
Red Dot

# INTEGRAL


2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582300215

Номер на поръчката 00037256  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



IF  
награда  
за  
Дизайн



Награда  
за  
Дизайн  
Red Dot