

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Номер замовлення 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Stora   |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                          |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg  |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C   |
| Загальна висота                    | 153 mm  |
| Загальна ширина                    | 74 mm   |
| Загальна вага                      | 0,724 kg  |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліуретановий Інжекційний      |
| Матеріал протектору     | Подвійний фланець із Трек       |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7015)          |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 125 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Ширина тіла             | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (D) | 59 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Спеціальна функція      |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                   |
| Радіус повороту     | 102,5 mm                |
| Поворотне з'єднання | 205 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 65 mm                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm          |

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Розроблено для таких Розмір палети Ширина колії: прибл. 2,75 мм, Ширина канавки: прибл. 5,7 мм, Глибина канавки: > 10 мм.

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Номер замовлення 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

