MAXTECH

UAR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numéro de commande 00007012



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.27 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numéro de commande 00007012

Dessins du produit

