

AGILA

2470PJP125R05-32

EAN 4031582301007

Pasūtījuma numurs 00030274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnese pie 3 km/h | 100 kg |
| Statiskā kravnese | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 163 mm |
| Kopējais svars | 1,031 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūtnis | Divu bumbu sacikstes |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 103,5 mm |
| Grozāms savienojums | 207 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs | 32 mm |
| Skrūves garums | 45 mm |

AGILA

2470PJP125R05-32

EAN 4031582301007
Pasūtījuma numurs 00030274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

