PRODUKTINFORMATION

PURETECH

DRR200x50-Ø20

EAN 4031582410846



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Lavet af lærred og fenolharpiks
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	58 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	205 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	410 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,8 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DRR200x50-Ø20

EAN 4031582410846

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH