

LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

EAN 4031582357684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea light
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	75,5 mm
Lățime totală	55 mm
Greutate totală	0,2 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Gri argintiu (RAL7001)
Offset	23 mm
Raza de pivotare	81 mm
Interferență pivotantă	162 mm
Diametru cupolă	30 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Benză de rulare	15 mm
Roată	Gri ardezie (RAL7015)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	15 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	10 mm

Designer
DeutscherPremiul
Interzumproduct
design
awardPremiul
pentru
Design IF

LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

EAN 4031582357684

Numărul de comandă 00770571

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Designer
Deutscher



Premiul
Interzum



product
design
award

Premiul
pentru
Design IF