

# ZETA REVERSE

468BITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582398427

Номер замовлення 00860901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●●
Атриція	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta reverse
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	700 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	560 kg
Статичний Вантажопідйомність	1400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	240 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	3,997 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
	м'який
	опуклий
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Дорожньо-сірий А (RAL7042)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (А)	80 Прибережна А

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	161 mm
Поворотне з'єднання	322 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

# ZETA REVERSE

468BITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582398427

Номер замовлення 00860901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# ZETA REVERSE

468BITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582398427

Номер замовлення 00860901

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

