

## ZETA REVERSE

468SITP125P63 soft cv

EAN 4031582398373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○   |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Zeta reverse                                           |
| Tipo                                | Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto                    |
| Portata a 4 km/h                    | 400 kg                                                 |
| Portata a 6 km/h                    | 320 kg                                                 |
| Elettricamente conduttivo           | No                                                     |
| Inossidabile                        | No                                                     |
| Portata statica                     | 800 kg                                                 |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                                 |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                                  |
| Altezza totale                      | 164 mm                                                 |
| Larghezza complessiva               | 96 mm                                                  |
| Peso complessivo                    | 2,97 kg                                                |

## SUPPORTO

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, molto pesante               |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Colore                    | Passivato blu                                   |
| Disassamento              | 55 mm                                           |
| Raggio di piroettamento   | 117,5 mm                                        |
| Ingombro di piroettamento | 235 mm                                          |
| Diametro cuffia superiore | 96 mm                                           |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tread profile               | convesso                         |
| Tread hardness              | morbido                          |
| Materiale del corpo         | Alluminio                        |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Colore Ruota                | Grigio (RAL7042)                 |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 125 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                            |
| Larghezza corpo             | 50 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 105 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ZETA REVERSE

468SITP125P63 soft cv

EAN 4031582398373

Numero d'ordine 00860896

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

