

# KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 제품명            | Kappa load               |
| 하우징 유형         | 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 |
| 표준             | EN12533 - 고하중 캐스터        |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 1440 kg                  |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 1200 kg                  |
| 전기 전도성         | 아니요                      |
| 스테인리스          | 아니요                      |
| 정지 중 하중용량      | 2400 kg                  |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C                   |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C                    |
| 총높이            | 305 mm                   |
| 전체 너비          | 116 mm                   |
| 전체 체중          | 10.27 kg                 |

## 하우징

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 주택 자재              | 주철 또는 단조철, 무거움      |
| Fork 외형            | 다양한 강화              |
| 스위블 베어링            | 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링 |
| 색상                 | 파란색 부동태화            |
| 오프셋                | 61 mm               |
| 회전 반경              | 187.5 mm            |
| 회전 간섭              | 375 mm              |
| Lubrication nipple | 1                   |
| 돔 직경               | 111 mm              |

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 주물              |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주조       |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링        |
| 차축         | 너트로 고정          |
| 휠 색상       | 허니 옐로우(RAL1005) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함        |
| 직경         | 250 mm          |
| 트레드 폭      | 50 mm           |
| 차체 너비      | 50 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A      |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D      |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 135 mm    |
| 플레이트 너비        | 110 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 75 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

# KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779

주문 번호 00830397

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

