PRODUCTINFORMATIE

# MAXTECH

## UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085




Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●●○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Maxtech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 150 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 300 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,19 kg |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 80 mm |
| Breedte Loopvlak | 38 mm |
| Asgatdiameter | 12 mm |
| Naaflengte | 44,4 mm |
| Breedte wielkern | 38 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Bestelnummer 00007010

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH