

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Número de encomenda 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ●

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Duratech

Tipo Roda

Capacidade de carga a 3 km/h 900 kg

Capacidade de carga estática 1800 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -40 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 80 °C

Peso geral 0,547 kg

RODA

Material do centro da roda Poliamida, pesada

Material do piso da roda Idêntico ao centro da roda

Rolamento Rolamento de esferas de precisão

Anti-fios Sem anti-fios

Diâmetro 82 mm

Largura do Piso 88 mm

Diâmetro do furo do eixo 20 mm

Comprimento do cubo 90 mm

Dureza do Piso (D) 75 Shore D

Tipo de rolamento 6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Número de encomenda 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

