PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582346688



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	125 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	250 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	250 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	79 mm
Samlet vægt	0,79 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	91 mm
Udfaldsdiameter	182 mm
Dome-diameter	75 mm

HJUL

Fælgmateriale	Termosæt af Plastic, varmebestandigt
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Tør lejebøsning
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sort
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	90 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8470BOG100P62 HT w/o-dustg


EAN 4031582346688


Bestillingsnummer 00035365

Product Drawings









© Copyright 2026 TENTE International GmbH