

MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	500 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	1,04 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	58 mm
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

