

ALPHA STAINLESS

8470U00080P30-11

EAN 4031582370133



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атриція	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha stainless
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Нержавіюча сталь	✓
Статичний Вантажопідйомність	300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	108 mm
Загальна вага	0,639 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	80 mm
Протектор	34 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Нержавіюча сталь, важка
Виля Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	44,5 mm
Радіус повороту	84,5 mm
Поворотне з'єднання	169 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470U00080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

8470U00080P30- ϕ 11

