PRODUCTINFORMATIE

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	69 mm
Totale breedte	57 mm
Totaal gewicht	0,24 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	25 mm
Zwenk radius	77 mm
Uitzwenking	155 mm
Diameter koepel	53 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Bestelnummer 00030579

Producttekeningen





© Copyright 2026 TENTE International GmbH