INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	15 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	30 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	13,5 mm
Kopējais platums	19 mm
Kopējais svars	0,01 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Taisns
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Kupola diametrs	19 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	14 mm
Protektora platums	14 mm
Korpusa platums	14 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Apaļa plāksne
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	20 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	20 mm
Plāksnes atveres diametrs	2,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Pasūtījuma numurs 00021119

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH