

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	15 kg
Capacité de charge statique	30 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	13,5 mm
Largeur totale	19 mm
Poids	0,008 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	14 mm
Largeur du bandage	14 mm
Largeur du corps de roue	14 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Droite
Couleur	Zingué bleu
Diamètre du dôme	19 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine ronde
Longueur des trous de la platine (maximum)	20 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	20 mm
Diamètre des trous de la platine	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

