

LEVINA

5377XSP125P30-13 XL

EAN 4031582382327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	161 mm
Totaal gewicht	0,68 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	38,5 mm
Zwenk radius	130 mm
Uitzwenking	260 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm



Universele
Design
Award



Duitse
OntwerpersClub

LEVINA

5377XSP125P30-13 XL

EAN 4031582382327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

