



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Linea                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Téherbírás 3 km/h-nál             | 130 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Igen                        |
| Statikus téherbírás               | 260 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 148 mm                      |
| Teljes szélesség                  | 82 mm                       |

## VÁZ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid                |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa         |
| Forgócsapágó    | Precíziós golyóscsapágó |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Ellensúlyoz     | 40 mm                   |
| Körbeforgás     | 218 mm                  |
| Kupola átmérője | 52 mm                   |

## KERÉK

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                              |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán               |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó, rozsdamentes |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                |
| Átmérő                       | 125 mm                                |
| Futófelület szélessége       | 20 mm                                 |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                            |

## SZERELVÉNY

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talpemez, US-Csavarfurat |
| Talplemez hossza                  | 95 mm                                   |
| Talplemez szélessége              | 70 mm                                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 72 mm                                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 76 mm                                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 44,5 mm                                 |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 52 mm                                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                                   |

## Product Drawings

---

