제품 정보

MAXTECH

UAP 200x40-Ø12,5

주문 번호 10010548



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	350 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	700 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.88 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	40 mm
차축 홀 직경	12.5 mm
허브 길이	60 mm
차체 너비	40 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAP 200x40-Ø12,5

주문 번호 10010548

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH