

# KAPPA

9681IEP300P63 CL67

EAN 4031582348675

Número de comanda 00838185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h	600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	480 kg
Tracidad de carga estàtica	1200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	355 mm
Àmplia general	110 mm
Pes total	7,552 kg

## RODA

Material corporal	Alumini
	suau
Material de la banda de rodadura	Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	300 mm
Banda de rodadura ample	55 mm
Corporació ample	55 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	68 Shore A

## SUPPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Passivat blau
Desplaçament	70 mm
Scio de giro	222,5 mm
Sterferencia de giro	445 mm
	✓
Dome Dictel	111 mm

# KAPPA

9681IEP300P63 CL67

EAN 4031582348675

Número de comanda 00838185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# KAPPA

9681IEP300P63 CL67

EAN 4031582348675  
Número de comanda 00838185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

