

# ALPHA

3470PVO125P30-13

EAN 4031582304121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ○ ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ○ ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha          |
| 外壳类型       | 万向脚轮           |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 160 kg         |
| 静态载重       | 320 kg         |
| 温度范围 (最低)  | -20 ° C        |
| 温度范围 (最大)  | 60 ° C         |
| 总高         | 155 mm         |
| 总重量        | 1.085 kg       |

## 轮子

|          |          |
|----------|----------|
| 轮体材料     | 聚丙烯      |
| 胎面材料     | 实心橡胶, 黑色 |
| 轴承       | 滑动轴承     |
| 轴        | 用螺母拧紧    |
| 侧盖       | 无螺纹护罩    |
| 直径       | 125 mm   |
| 胎面宽度     | 37 mm    |
| 胎面硬度 (A) | 85 岸 A   |

## 支架

|      |          |
|------|----------|
| 材料   | 钢板, 重型   |
| 支架形状 | 宽        |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道   |
| 偏移量  | 40 mm    |
| 旋转半径 | 102.5 mm |
| 转向干涉 | 205 mm   |

## 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 13 mm |

# ALPHA

3470PVO125P30-13

EAN 4031582304121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

