

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	50 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	71 mm
Общая ширина	57 mm
Общий вес	0,32 kg

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	30 mm
Радиус поворота	51 mm
Поворотное соединение	102 mm
Диаметр купола	57 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	42 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	55 mm
Ширина пластины	55 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	42 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	42 mm
Диаметр отверстия пластины	6,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Номер заказа 00062074
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

