PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	55 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	55 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	68 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●○○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	480 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	3,87 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Bestelnummer 00837180

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319774

Bestelnummer 00932130



© Copyright 2026 TENTE International GmbH