

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Numărul de comandă 00071168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Lumina

Tip de carcasă Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 40 kg

Capacitate de încărcare statică 80 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Înălțime totală 61 mm

Lățime totală 55 mm

Greutate totală 0,093 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	Negru grafit (RAL9011)
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	8 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Răul D

FURCA

Material	Polipropilenă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	20 mm
Raza de pivotare	52 mm
Interferență pivotantă	104 mm
Diametru cupolă	38 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm
Lungime Tijă	20 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Numărul de comandă 00071168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

