

LINEA

5941XSP100R05-22 RAL9002

EAN 4031582352061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ krytu	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	120 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	240 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	120 mm
Celková šířka	82 mm
Celková hmotnost	0,922 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	32 mm
Radius otočení	108 mm
Otočné rušení	216 mm
Průměr otočné kamery	52 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	22 mm
Délka Matice	40 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

TECHNICKÉ VÝKRESY

