

AGILA

2470DYK100P30-11

EAN 4031582341607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-------|
| Rullja veiktspēja | ●●●○ |
| Kustības troksnis | ●●●●○ |
| Nodilums | ●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○ |

PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| CO2 emisija (3. darbības joma) | 1.75 |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvesība pie 3 km/h | 80 kg |
| Elektrovadītspējīga | Jā |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā krāvesība | 160 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais augstums | 135 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 0,84 kg |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 38 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 88 mm |
| Grozāms savienojums | 176 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

RITENIS

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūtnis | Coni di sfere |
| Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |
| Ieteikums | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

AGILA

2470DYK100P30-11

EAN 4031582341607

Pasūtījuma numurs 00006519
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

