ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●○○○
Шум от движение	●●●●●
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	5.91 kg

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	75 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	75 mm
Твърдост на Резба (A)	67 Бръснач A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Номер на поръчката 00801897

Чертежи на продукта




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Номер на поръчката 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH