

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Numer zamówienia 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Nośność statyczne	80 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	66 mm
Szerokość całkowita	43 mm
Waga całkowita	0,143 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	21 mm
Szerokość korpusu	21 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowy, lekki
Kształt Widelec	Poszerzane
Łożysko obrotowe	Jeden wyściąg piłki
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	16 mm
Promień działania koła	41 mm
Zasięg działania koła	82 mm
Średnica kopuły	43 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	59 mm
Szerokość płytki	47 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	35 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	46 mm
Średnica otworu płytki	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Numer zamówienia 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

