

ALPHA

3477PIJ200P63

EAN 4031582354607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	205 kg
静态载重	410 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	240 mm
总宽度	96 mm
总重量	3.317 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	167 mm
转向干涉	334 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA

3477PIJ200P63

EAN 4031582354607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

