

# DURATECH

UOD125X43-Ø20 LM58 TFR

EAN 4031582485332



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                       |
| Bandage               | Identique au corps de roue      |
| Roulement             | Roulements rouleaux, inoxydable |
| Diamètre              | 125 mm                          |
| Largeur du bandage    | 43 mm                           |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm                           |
| Longueur de moyeu     | 58 mm                           |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                      |

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Duratech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 350 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 700 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Poids                           | 0,57 kg                           |

# DURATECH

UOD125X43-Ø20 LM58 TFR

EAN 4031582485332



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

