

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268

Bestelnummer 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	30 kg
Statisch draagvermogen	60 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	49 mm
Totale breedte	38 mm
Totaal gewicht	0,026 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	42 mm
Breedte Loopvlak	6 mm
Breedte wielkern	6 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Offset	16 mm
Zwenk radius	39 mm
Draaicirkel	78 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	8 mm

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268
Bestelnummer 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

