

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	400 kg
Poids global	2.23 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Pneumatique, profil du bloc
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	400 mm
Largeur du Bandage	100 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du Bandage (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Numéro de commande 00031051
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

