

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Conducteur électrique	Oui
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	0.89 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Zinc moulé sous pression
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision, Étanche
Couleur Roue	Métallique
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8.3 mm
Longueur de moyeu	35.5 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	75 Shore A

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Numéro de commande 00024890
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

