

P10-40X27 / 8

EAN 4031582320152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

otpornost na rdju



OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Pribor
Tip kućišta	pribor
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Sveukupna visina	8 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa Ploca U oblik
Dužina ploče	40 mm
Širina ploče	27 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	32 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	32 mm
Prečnik otvora ploče	4 mm