

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	36 mm
Радиус поворота	61 mm
Поворотное соединение	122 mm
Диаметр купола	70 mm

## КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	280 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	280 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	82 mm
Общая ширина	70 mm
Общий вес	0,7 kg

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Номер заказа 00062140  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

