

# COMPACTA

1430PJ1025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Compacta                        |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 10 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 20 kg                           |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 86 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 24 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,03 kg                         |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, leggera |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Un Giro di sfere            |
| Colore                    | Passivato blu               |
| Disassamento              | 23 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 82 mm                       |
| Ingombro di piroettamento | 164 mm                      |
| Diametro cuffia superiore | 24,5 mm                     |
| Diametro filettatura      | 0 mm                        |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                        | Rivettato                        |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)         |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 25 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 15 mm                            |
| Larghezza corpo             | 15 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 35 mm                |
| Larghezza della piastra          | 30 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 23 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 28 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 4,2 mm               |
| Lunghezza perno                  | 15 mm                |

# COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto

---

