

STEM

B10-10x20 / 10

EAN 4031582438048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Название продукта            | Шток           |
| Тип                          | Принадлежность |
| Грузоподъемность при 3 км/ч  | 60 kg          |
| Электропроводящий            | Нет            |
| Нержавеющая сталь            | Нет            |
| Грузоподъемность статическая | 120 kg         |
| Общая высота                 | 4,5 mm         |
| Общий вес                    | 0,04 kg        |

КОЛЕСО

|     |          |
|-----|----------|
| Ось | Заклепки |
|-----|----------|

ФИТИНГ

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Тип фитинга      | Стержень с кольцом для захвата, с воротником |
| Диаметр Стержень | 10 mm                                        |