ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STEM

B10-10x20 / 10

EAN 4031582438048



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Шток
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	60 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	120 kg
Общая высота	4,5 mm
Общий вес	0,04 kg

КОЛЕСО

Ось	Заклепки

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH