

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Номер замовлення 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	300 kg
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,247 kg

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Номер замовлення 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

