

NOVATECH

FTP 300X80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097
Bestelnummer 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Diameter Asgat	30 mm
Naaflengte	92 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2000 kg
Statisch draagvermogen	4000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	14,86 kg

NOVATECH

FTP 300X80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097
Bestelnummer 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

