

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Wielen met Lastafhankelijke rem
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,13 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	25 mm
Zwenk radius	53 mm
Draaicirkel	106 mm
Diameter koepel	23 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Antraciet grijs (RAL7016)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	20 mm

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311006

Bestelnummer 00075210

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

